

Vidikron Vision Model 140



Der Stationär Vidikron Vision Model 140 DLP Beamer hat 4000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

4000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 643 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 429 cm würden wir empfehlen. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Dieses Modell wird von Vidikron nicht mehr angeboten.



Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,95" HD2+ DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	4000	Leinwand	1778 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		2000:1 full on/off		2000:1 full on/off
Schwarzwert		2,0000 min. Lumen		0.89 min. Lumen
Lens shift		Vert.: +/-60% Hori.: +/-22%		
Auflösung		HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel		
Wiedergabesignale		PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet		Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.		
Lichtquelle		1000W Xenon Lampe		
Licht Lebensdauer		1000 Std.		
Betriebskosten		-		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		
Audio		-		
Anschlüsse		DVI mit HDCP in RS232C 12V Trigger out		
Deckenmontage		Ja		
Stromverbrauch		2100W		
Maße BxHxT		731,52 x 342,90 x 657,86 mm (28,8"x13,5"x25,9") 164.25 L/dm³		
Betriebsgeräusch		-		
Gewicht		63,50 kg / 139,99 lbs.		
Keystone-Korrektur		-		
Ausleuchtung		-		
Frequenz		H-sync: 15-120 kHz V-sync: 23,97-160 Hz		
Foot-Lamberts		165 fL / max. 643 cm Bildbreite		



- Candela pro m²

577.5 cd/m²
- Full HD 1080P kompatibel

■ Lens shift Funktion

■ Freeze
- Ausstattung (Extras)

■ Gamma-Korrektur

■ Bild im Bild

■ Overscan Einstellbar

■ Externer Videoprozessor inklusive.
- Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
E: Zoom 4.14 – 6.70	4.16-6.59:1	8.3-13.2 m	+/-60%	+/-21%	motorisch
D: Zoom 2.60 – 4.11	2.6-4.11:1	5.2-8.2 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
C: Zoom 1.86 – 2.53	1.86-2.53:1	3.7-5.1 m	+/-60%	+/-22%	motorisch
B: Zoom 1.31 – 1.80	1.31-1.8:1	2.6-3.6 m	+/-60%	+/-22%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
A: Fixed 0.67	0.67:1	1.3 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Baujahr	2007 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vidikronvisionmodell140.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.