


Vidikron Vision Model 150



Kurzvorstellung Beta 2.5

Kurze Vorstellung des Vidikron Vision Model 150. Der Stationär DLP Projektor hat eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung und einen Kontrast von 2000:1. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion an, die das Bildeinrichten kinderleicht macht. 787 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 525 cm würden wir hier empfehlen. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel. Er kam 2006 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Vidikron angeboten.

Projektionssystem



3 x 0,95" HD2+ DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 6000

Leinwand 2667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 3,0000 min. Lumen

Leinwand 1.335 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

1200W Xenon Lampe

Licht Lebensdauer

1000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

-

Anschlüsse

DVI mit HDCP in
RS232C
12V Trigger out

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

2100W

Maße BxHxT

731,52 x 342,90 x 657,86 mm (28,8"x13,5"x25,9") 164.25 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

63,50 kg / 139,99 lbs.

Keystone-Korrektur


-

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15-120 kHz
V-sync: 23,97-160 Hz



16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Foot-Lamberts248 fL / max. 787 cm Bildbreite

Candela pro m²868 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Full HD 1080P kompatibel
 - Freeze
 - Gamma-Korrektur
 - Bild im Bild
 - Fernbedienung mit Beleuchtung
 - Overscan Einstellbar
 - Externer Videoprozessor inklusive.

Screen Mirroring-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
E: Zoom 4.14 – 6.70	4.16-6.59:1	8.3-13.2 m	+/-60%	+/-21%	motorisch
D: Zoom 2.60 – 4.11	2.6-4.11:1	5.2-8.2 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
C: Zoom 1.86 – 2.53	1.86-2.53:1	3.7-5.1 m	+/-60%	+/-22%	motorisch
B: Zoom 1.31 – 1.80	1.31-1.8:1	2.6-3.6 m	+/-60%	+/-22%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
A: Fixed 0.67	0.67:1	1.3 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vidikronvisionmodell150.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.